



BKSAQ06

tehalit.BK Puszka montażowa Q06 200x200 boczna folia ochronna, stal

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Długość	411 mm
Szerokość	388 mm
Wymiar a	200 mm
Wymiar b	200 mm
Minimalna wysokość posadzki	77 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	45 - 130 mm

**Instalacja, montaż**

Otwór montażowy	Kwadratowy
-----------------	------------

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

**Materiały**

Materiał	Metal
Obróbka	Ocynkowany
Materiał dolnej ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne

**Pokrywa, drzwi**

Pokrywa otworów montażowych	Nie
Materiał pokrywy	Stal

**Funkcje**

Z dolnym przepustem	Nie
---------------------	-----

**Warunki użytkowania**

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	3 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	2 kN

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

**Ilustracje | Rysunki**

