



BKSAQ06

Aanbouwunit voor BK gestanst Q06 200x200mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Lengte	411 mm
Breedte	388 mm
Meting a	200 mm
Meting b	200 mm
Minimale dekvloerhoogte	77 mm
Nivelleerbereik	45 - 130 mm

Installatie, montage

Montage opening	Kwadraatvorm
-----------------	--------------

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Metaal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Materiaal onderzijde zijwand	Kunststof

Deksel, deur

Deksel montageopening	Nee
Materiaal deksel	Staal

Funcities

Met bodem door	Nee
----------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	3 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	2 kN

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja