




503404



Gruppen-Wippentaster Modul-Einsätze

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
Polanzahl	0

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41,60 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Gruppentaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Mit Spreizkrallen
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Schaltart/Variante	Mit 0-Stellung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

A.1 / A.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----