



EZN006



### Zeitrelais Multifunktion 1W 10A

#### Technische Eigenschaften

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs	15 VA
Verlustleistung bei Volllast	2 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	450 W

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	1
Kontaktart	1x Wechsler

#### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Texte

Schaltart/Variante	Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
Funktion	Funktionen ansprechverzögernd, rückfallverzögernd, ein-/ausschaltwischend, impulsformend, symmetrisch blinkend, Kontakt offen/geschlossen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

#### Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	58 mm

#### Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	8 A
----------------------------	-----

#### Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schließerkontakte	0
Ausschaltverzögert	Nein
Einschaltverzögerung	Nein

#### Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	0.1 S - 10 h
----------------------------------	--------------

#### Spannung

Versorgungsspannungsart	AC/DC
-------------------------	-------