



32713502

Prekidač na ključ, izmjenični, 2 pozicije, natpis "1"i"2", NŽ, W.1, p.bijela

Tehničke karakteristike

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010

Kontrole i indikatori

Tip prekidača za žaluzine	2-polni prekidač
---------------------------	------------------

Materijali

Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Napon

Nazivni napon	240 V
---------------	-------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Struja uklapanja/isklapanja	10 A

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima

Pogodno za

W.1	
-----	--

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da