



945172509

Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, bílá, lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	12 V
------------------	------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	55,50 mm
Hloubka	39,50 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	1 mm
Vestavěná hloubka	30 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	S očkem
------------------------	---------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Vestavná instalace Upevnění šrouby

Vybavení

Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S připojením plochým konektorem

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano