



FG25SD

univers Obudowa stojąca IP54 kl.II 1350x1900x400mm RAL7035

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	1900 mm
Szerokość	1360 mm
Głębokość	400 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP54
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Podwójna blokada 3 mm Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	5
Liczba otworów płyty kołnierzej	10

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne

Sprzęt

Liczba rzędów	12
---------------	----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	1600 A
-----------------	--------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

