



VZ032M

Förskruvning. vector, IP65, M32, plast

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	50 mm
Nyckel bredd i mm	36 mm
Längd gänga	10 mm

##### Anslutning

Klämmområde	15 - 21 mm
-------------	------------

##### Material

Material	Polyamider (PA) Termoplast
Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Obehandlad

##### Säkerhet

Slagtålig	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP65

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 100 °C
------------------	--------------

##### Utrustning

Gängstorlek metrisk	0 - 32
Med böjskydd	Ja
Med låsmutter	Ja
Säker användning i explosiv miljö	Nej
Gängstigning	1,50

##### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja