




WJA003

InterBP Va et Vient avec neutre ateha associable

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Element de commande
--	---------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	76 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Interrupteur

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui