



WJA003

InterBP Va et Vient avec neutre ateha associable

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré En saillie
-------------	--------------------------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matières

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition de la surface	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

##### Identification

r Disposition d'assemblage	Element de commande
----------------------------	---------------------

##### Connectivité

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

##### Dimensions

Profondeur de montage	76 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

##### Architecture

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir simple
---------------------------	------------------------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Textes

Éclairage	Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)
Type de commutation	Déconnecteur

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui