



WJA003

**Wisselschakelaar of drukknop met aftakking neuter**

**Technische karakteristieken**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Identificatie**

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

**Connectiviteit**

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen	1
----------------	---

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	76 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP41
Slagvastheid IK	IK04

**Architectuur**

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

**Teksten**

Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Schakelmodus	Scheider

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja