



HXA021H

Додатковий контакт для автоматичних вимикачів x/P160...x/P630, 1H3+1HВ, 230В

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм 230 В AC15	3 А
------------------------------	-----

Підключення

Тип з'єднання	quickconnect
---------------	--------------

Тип монтажу	Кріплення на клавiші
-------------	----------------------

Під'єднання

Тип контактів	1H3 + 1HВ
---------------	-----------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U_i	250 V
-----------------------------------	-------

Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	1500 V
--	--------

Тип напруги живлення	AC/DC
----------------------	-------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	3 W
--	-----

Обладнання

Кількість контактів INV	0
-------------------------	---

Кількість контактів NC	1
------------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----