




VE09059005

Víko podlahové krabice E09 obdelníkové pro 9 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá

Technické vlastnosti

Architektura

S ochranným rámem na koberce	Ano
S prostorem pro koberec	Ano

Rozměry

Vestavěná hloubka	77 mm
Vestavěná šířka	253 mm
Vestavěná délka	200 mm
Délka	219 mm
Šířka	272 mm
Tloušťka prohlubně pro koberec	5 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	E09
---	-----

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ne

Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

Materiál

Materiál	Polyamid (PA)
----------	---------------

Kryt, dveře

Materiál krytu	Polyamid (PA)
----------------	---------------

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	5 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

Tvar

Tvar	Obdélníkový
------	-------------

Texty

Vývod kabelů	S kabelovým vývodem v krytu
--------------	-----------------------------

Materiál

Barva	Černá – jet black
Kód RAL	9005

Připojení

Počet vstupů potrubí	1
Počet zásuvek SCHUKO	9

Vybavení

Počet vestavěných zařízení	9
Počet zásuvkových boxů	3

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK08
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP30

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

