




VE09059005

Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbelägg., Svart

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Ja

Dimensioner

Inbyggningsdjup	77 mm
Infällningsbredd	253 mm
Inbyggningslängd	200 mm
Längd	219 mm
Bredd	272 mm
Tjocklek på matturspårning	12 mm

Konfiguration

Installationsstorlek	E09
----------------------	-----

Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Material	Polyamider (PA)
----------	-----------------

Skydd, dörr

Material skydd	Polyamider (PA)
----------------	-----------------

Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last)	5 kN
Vertikal belastning på små ytor	3 kN

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Form

Form	Rektangulär
------	-------------

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Material

Färg	Kolsvart
RAL-kod	9005

Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	9

Utrustning

Antal inbyggda enheter	9
Antal uttagslådor	3

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

