



VU48WWH

## VOLTA MULTIMEDIA 4 ΣΕΙΡΩΝ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση

#### Ισχύς

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε $\Delta T=20K$	12 W
--	------

#### Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	1
Αριθμός σειρών	4
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	48
Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα	96

#### Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

#### Διαστάσεις

Ύψος	755,50 mm
Πλάτος	348 mm
Βάθος	98 mm
Ενσωματωμένο ύψος	740 mm

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	314,50 mm
---------------------	-----------

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών	0
--------------------	---

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	89 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	12

#### Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

#### Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

#### Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Όχι
-----------------------------------	-----

#### Υλικά

Πλάκα τοποθέτησης υλικού	Μέταλλο
--------------------------	---------

**Εξοπλισμός**

Έχει πλάκα τοποθέτησης Ναι

**Υλικά**

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατηγορία προστασίας (IP) IP30

Τύπος κλειδώματος Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά  
χωρίς κλειδαριά

Glow wire test 650 °C

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι