



WJA001

**InterBP ateha associable**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré En saillie
-------------	--------------------------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matières**

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition de la surface	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

**Identification**

r Disposition d'assemblage	Element de commande
----------------------------	---------------------

**Connectivité**

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Profondeur de montage	76 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir simple
---------------------------	------------------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Éclairage	Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)
Type de commutation	Déconnecteur

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui