



WJA001

InterBP Va et Vient ateha associable

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré En saillie
-------------	--------------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition de la surface	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage	Element de commande
----------------------------	---------------------

Connectivité

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	76 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir simple
---------------------------	------------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)
Type de commutation	Déconnecteur

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui