




WJA001

Ateha wisselschakelaar of drukknop

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	76 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP41
Slagvastheid IK	IK04

Architectuur

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Schakelmodus	Scheider

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----