



WJA001

ATA Conmutador/pulsador 10A

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Policarbonato (PC)
Tratamiento	Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje	Elemento de control
------------------------	---------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje a presión
-----------------	-------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Profundidad del montaje	76 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	40 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP41
Resistencia al impacto IK	IK04

Arquitectura

Elemento de control/operación	Pulsador único
-------------------------------	----------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Texto

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
Modo conmutación	Desconector

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí