



20349011

**Fußbodenentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys hellbronze, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement

Drehknopf

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

10 A

Max. Schaltstrom

10 A

**Spannung**

Nennspannung

230 - 230 V

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung

230 V AC

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Einstellungen**

Sollwert Komforttemperatur

10 - 50 °C

**Werkstoff**

Farbe

Hellbronze

RAL Nummer

3012

Glanzgrad

Matt

Werkstoff

Metall

Kunststoff

**Abmessungen**

Höhe

71 mm

Breite

71 mm

Tiefe

54,5 mm

**Bildschirm**

Mit Display

Nein

**Ausstattung**

Schalt-Temperaturdifferenz

1 K

Ausführung Raumtemperaturregler

Fußbodenentemperaturregler

Fühlerart

Fußbodenfühler

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

**Anschluss**

Kontaktart

1NO

**Kompatibilität**

Art der HLK-Steuerung

Heizung

**Einsatzbedingungen**

Energieeffizienzklasse

I (1%)

**Texte**

Montageart

Ohne Spreizkrallen

Anschlussart

Mit Steckklemme

Thermische Rückführung

Mit thermischer Rückführung

Aufdruck

Mit Aufdruck

Anschluss

Mit separatem Anschluss für Nachabsenkung