



FG23KD1

## ANSLUTNINGSFÄRSKJUTNING 125A OBS! utgått

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	1900 mm
Bredd	800 mm
Djup	600 mm
Material tjocklek sidovägg	1,50 mm

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	3 mm dubbelspårås Specialverktyg
Slagtålighet IK	IK10

#### Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

#### Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

#### Utrustning

Antal rader	12
-------------	----

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Ja

#### Elektrisk ström

Märkström	1600 A
-----------	--------

#### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

### Illustrationer | teckningar

