



SVS312B



Druckschalter, 1S, QC Schienen Durchlass

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schließerkontakte	1
Mit Signallampe	Nein

Elektrischer Strom

Taststrom	16 A
Nennstrom	16 A

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	66 mm

Spannung

Isolationsspannung U_i	250 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e	230 - 230 V

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

