



RTN300X



Audiomodule half-duplex, IP, elcom.modesta

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie
---------------	-------------------

Materiaal

Kleur	Zilver
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS

Bediening en signalering

Aantal beltoetsen	0
-------------------	---

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	4 VA
--------------------------------	------

Afmetingen

Afmetingen	120 x 120 mm
Hoogte	120 mm
Breedte	120 mm
Diepte	43 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
---------------------	-------------

Vermogen

Energieverbruik standby	2,20 W
-------------------------	--------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	0 - 0 mm²
------------------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Samenstelling

Modulaire bouwvorm	Ja
--------------------	----

Teksten

Montagewijze	Montage in Modesta-afdekraam
Aftakpunt	Geïntegreerde 2-voudige Ethernet-switch RJ45, 10/100 Mbit/s auto-sensing PoE Twee potentiaalvrije relaischakelcontacten (geen contact) Micro-match connectorstrip female voor drukknopmatrix, toetsenbord en display-oproepmodule Stroomuitgang 24 V/200 mA voor naambordverlichting