



503150



**Taster, Schließer für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Wippe
-----------------------	-------

**Werkstoff**

Werkstoff	Metall Kunststoff
Transparent	Nein

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41,60 mm
Einbautiefe	19,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Geringe Einbautiefe Für Schraubbefestigung Ohne Spreizkralle
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Schließer
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Geeignet für**

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x
---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja