



FWQ32P1

Opbouwveldverdeler IP30, 500x550x161 mm, 72 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	6
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden in de breedte	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	72
----------------	----

Funcies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	500 mm
Breedte	550 mm
Diepte	160 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	24
-------------------------	----

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	8
---------------------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----