



47477104



#### Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh. BS K.5 Edelstahl Rostfrei

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Edelstahl

##### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Einbautiefe	32 mm

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

##### Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Zufallender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
------------------	---

##### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Geeignet für**

Berker K.x

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----