



ESC441

## Installationsschutz 40A 4 Öffner 230V

### Technische Eigenschaften

#### Anschluss

|            |    |
|------------|----|
| Kontaktart | 4Ö |
|------------|----|

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 40 A |
|-----------|------|

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 3 |
|---------------|---|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

#### Spannung

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>  | 4000 V      |
| Isolationsspannung U <sub>i</sub>         | 440 V       |
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 400 - 400 V |
| Steuerspannung AC                         | 230 - 230 V |
| Steuerspannung DC                         | 0 - 0 V     |

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
|--------------------|-------------|

#### Gebrauch

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Gebrauchskategorie | AC-7a/AC-7b |
|--------------------|-------------|

#### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |
|----------------------------|-------------|

#### Ausdauer

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 100000 |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 30000  |

#### Leistung

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 12,80 W  |
| Anzugsverbrauch                       | 62,50 VA |

#### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 85 mm |
| Breite | 54 mm |
| Tiefe  | 60 mm |

#### Anschluss

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Kontakte | 4 |
|---------------------|---|

#### Ausstattung

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Anzahl Schließkontakte         | 0    |
| Anzahl Öffnerkontakte          | 4    |
| Mit Schieber für Handschaltung | Nein |

#### Anschluss

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 16 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1.5 - 25 mm² |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |