



LFF401100ALU

Calha LFF 40x110; 2 agrafos/m

Características técnicas

Dimensões

Altura	40 mm
Largura	110 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	3250 - 3250 mm ²

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	17
--	----

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Alumínio

índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Conectividade

Acoplamento de calhas	Pré-equipado com acopladores
-----------------------	------------------------------

Equipamento

Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 1
Número de partições conectáveis	3
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Sim

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim