



LNH0025T

### Fusível de facas NH0 gG 25A 500V

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|       |    |
|-------|----|
| Curva | gG |
|-------|----|

##### Fusível

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Dimensão do fusível | NH0 |
|---------------------|-----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Características do fusível | gG |
|----------------------------|----|

##### Tensão

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentação de tensão | CA (abreviatura) |
|-------------------------------|------------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 500 - 500 V |
|------------------------------------|-------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tensão nominal de 50 Hz AC | 500 - 500 V |
|----------------------------|-------------|

##### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 25 A |
|------------------|------|

##### Condições de utilização

|         |     |
|---------|-----|
| Isolado | Não |
|---------|-----|

##### Principais atributos elétricos

|                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|

##### Potência

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 2,40 W |
|--------------------------------|--------|

##### Dimensões

|        |        |
|--------|--------|
| Altura | 125 mm |
|--------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largura | 30 mm |
|---------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Profundidade | 61 mm |
|--------------|-------|