



EG403E



Programmaklok digitaal, weekprogramma, 3 wissel + 1 maak 10 A

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	1500 W
-----------------------------	--------

Functies

Vermogensreserve (jaren)	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja
Aantal kanaalfuncties	4

Uitrusting

Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	4

Instellingen

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm ²

Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Functie	Met impulsfunctie Toetsvergrendeling via PIN Aanwezigheidssimulatie Met bedrijfsurenteller

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	71 mm
Diepte	69 mm

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden	1 min
--	-------