



BSQRJ45R45E

Golvbox 220V+RJ45 Rostfri stål

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

Dimensioner

Inbyggjningsdjup	60 mm
Infällnadsbredd	101 mm
Inbyggjningslängd	101 mm
Längd	120 mm
Bredd	120 mm

Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Material	Aluminium
Behandling	Borstad

Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last)	20 kN
Vertikal belastning på små ytor	1,5 kN

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Material

Färg	Rostfritt stål
------	----------------

Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	1

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----