



BSQRJ45R45B

Bodensteckdose quadr. aus geschliff. Bronzeguss Steckdose Rastec 45 u. RJ45

Technische Eigenschaften

Architektur

| | |
|-----------------------------|------|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung | Nein |

Abmessungen

| | |
|--------------|--------|
| Einbautiefe | 60 mm |
| Einbaubreite | 101 mm |
| Einbaulänge | 101 mm |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 120 mm |

Installation, Montage

| | |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Bodenvertiefungen | Ja |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |
| Geeignet für Feuchtreinigung | Nein |

Anleitung

| | |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | Gebürstet |

Einsatzbedingungen

| | |
|---|-------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 20 kN |
|---|-------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-----------|
| Werkstoff Deckel | Aluminium |
|------------------|-----------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 1,5 kN |
|--------------------------------------|--------|

Funktionen

| | |
|-----------------------------|----|
| Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
|-----------------------------|----|

Texte

| | |
|--------------|----------------------------|
| Kabelauslass | Mit Kabelauslass im Deckel |
|--------------|----------------------------|

Werkstoff

| | |
|-------|--------|
| Farbe | Bronze |
|-------|--------|

Anschluss

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO | 1 |

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP30 |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|