



20447103



Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert K.5 Alu

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	10 - 40 °C
----------------------------	------------

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	42 mm

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V AC
---------------------	----------

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom	10 A
------------------	------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
-------	-----------

Leistung

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	1,20 W
--	--------

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	IV (2%)
------------------------	---------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja