



20447104



Temperaturregler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert K.5 edelstahl, lackiert

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 10 - 40 °C

##### Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 42 mm

##### Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V AC

##### Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

##### Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom 10 A

##### Werkstoff

Farbe Edelstahl

##### Leistung

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 1,20 W

##### Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse IV (2%)

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja