



20447104



Temperaturregler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert K.5 edelstahl, lackiert

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	10 - 40 °C
----------------------------	------------

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	42 mm

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	IV (2%)
------------------------	---------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja