



29531404



**LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 alu matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Leistung**

Verbrauchte Leistung in W 1 W

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Beleuchtung**

Art der Lampe LED

**Werkstoff**

Farbe Aluminium  
RAL Nummer 9006  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Metall  
Kunststoff  
Oberfläche Lackiert

**Abmessungen**

Höhe 70 mm  
Breite 70 mm  
Tiefe 50 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Texte**

Beleuchtung Lichtfarbe kaltweiß  
Beschriftung Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar  
Aufdruck Ohne Aufdruck

**Geeignet für**

S.x/B.x

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja  
RoHS-konform Ja