




LT253U

### NH2 pojistkový sokl 3 x 400 A na přípojnice rozteče 60 mm, M10

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Jmenovitý proud                       | 400 A |
| Jmenovitý proud pro pojistkové vložky | 25 A  |
|                                       | 32 A  |
|                                       | 35 A  |
|                                       | 40 A  |
|                                       | 50 A  |
|                                       | 63 A  |
|                                       | 80 A  |
|                                       | 100 A |
|                                       | 125 A |
|                                       | 160 A |
|                                       | 200 A |
|                                       | 224 A |
|                                       | 250 A |
|                                       | 315 A |
|                                       | 355 A |
|                                       | 400 A |
|                                       | 300 A |

##### Pojistka

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Velikost pojistky | NH2 |
|-------------------|-----|

##### Architektura

|            |   |
|------------|---|
| Počet pólů | 3 |
|------------|---|

##### Připojení

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Typ výstupu konektoru/zástrčky   | Svorka M10 |
| Typ vstupního konektoru/zástrčky | Svorka M10 |

##### Instalace, montáž

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Jmenovitý utahovací moment | 8 - 8 Nm         |
| Montáž                     | Systém přípojníc |
| Možnost vodorovné montáže  | Ano              |

##### Výkon

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 37 W |
|----------------------------------------------|------|

##### Napětí

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Jmenovité izolační napětí | 1000 V |
|---------------------------|--------|

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |