




LT253U

Knivsäkringshållare NH2 3x400A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	400 A
Märkström för säkringsinsats	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A
	200 A
	224 A
	250 A
	315 A
	355 A
	400 A
	300 A

Säkring

Säkringsstorlek	NH2
-----------------	-----

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Anslutning

Anslutningstyp utgång	M10-anslutning
Anslutningstyp ingång	M10-anslutning

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	8 - 8 Nm
Montering	Skensystem
Vertikal montering möjlig	Ja

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	37 W
--	------

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	1000 V
-----------------------------------	--------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja