



M-R1408022S

Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1400x2200x800 RAL7035

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2200 mm
Largeur	1400 mm
Profondeur	800 mm

Normes

Version CEM	Non
-------------	-----

Equipement

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Connectivité

Type de montage	Modulable
-----------------	-----------

Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Oui
-------------------------------------	-----

Installation, montage

Convient au montage au sol	Oui
----------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	Classe I

Matière

Matière	Acier
Finition	Mat

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui