



DSK50L25F20

Goulotte design 35x220 mm, noir brillant, L=2500 mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	38 mm
Largeur	222 mm
Longueur	2500 mm
Section intérieure / utile	2800 - 2800 mm <sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	12
---	----

##### Matière

Couleur	Noir
---------	------

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

##### Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Oui