



DSK50L25F20

Goulotte design 35x220 mm, noir brillant, L=2500 mm

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	38 mm
Largeur	222 mm
Longueur	2500 mm
Section intérieure / utile	2800 - 2800 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	12
---	----

**Matière**

Couleur	Noir
---------	------

**Normes**

Conviient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
---	-----

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans écisses
-----------------------------------	--------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Oui