



FX557

Vrata, Venezia, Evo, 2100x600 mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	2105 mm
Širina	600 mm
Dubina	25 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Zaključavajuća vrata

Materijali

RAL kod	7032
Boja	Šljunčano siva
Materijal	Metal
Obrada	Praškasto ofarbano

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Ingress Protection (IP) klasa	IP55

Oprema

Broj sekcija u širinu	3
-----------------------	---

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----