



WH36222949C

**robusto UP Gr.1 komplett: 4Kantschlüsseltaster A-R/1p/ 2->0<-1 / IP21 Aluminium**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	25 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
Polanzahl	1

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Transparent	Nein

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	80 mm
Einbautiefe	17 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	63 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK07

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"
Schaltart/Variante	Wechsler mit Nullstellung 1-polig

**Geeignet für**

robusto Unterputz	
-------------------	--