



GS20106029

**tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 2-krotne 45st. WAGO C-profil zielony**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Materiały**

Kolor	Zielony
Kod RAL	6029
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliamid (PA)
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	50 mm
Szerokość	120 mm
Głębokość	61 mm
Liczba jednostek	2

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku	Wago Winsta
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Liczba wejść kablowych	2

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Profil typu C kanału ściennego
----------------	--------------------------------

**Łączność**

Rodzaj montażu	Modułowy
----------------	----------

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Tak
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	2x gniazda wtykowe

**Pokrywa, drzwi**

Typ pokrywy	Bez pokrywy
-------------	-------------

**Pojemność**

Liczba modułów	2
----------------	---

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikiem (IP)	IP20

**Funkcje**

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

**Identyfikacja**

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

**Dodatkowe informacje**

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

**Odpowiednie do**

BRx - Urządzenia Hager CEE

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak

**Ilustracje | Rysunki**

