



B09606



**Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente bianco TMU 25/1x17 W**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza	17 mm
Larghezza	25 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	286 - 286 mm <sup>2</sup>

**Materiali**

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

**Protezione**

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

**Sostenibilità**

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

**Illustrazioni | Disegni**

