



WH11180900A

**basico: Schwenktaster A-R/1-polig 2->0<-1 mit Front für Kombination Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Polanzahl	1
-----------	---

**Werkstoff**

Farbe	Weiss
-------	-------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

**Abmessungen**

Höhe	46 mm
------	-------

Breite	58 mm
--------	-------

Tiefe	74 mm
-------	-------

Einbautiefe	25 mm
-------------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	49 mm
-----------------------------	-------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Ausführung Taster	Serientaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"
----------	--------------------------

Schaltart/Variante	Wechsler mit Nullstellung 1-polig
--------------------	-----------------------------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----