



M-R1306018S

Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1300x1800x600 RAL7035

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	1800 mm
Largeur	1300 mm
Profondeur	600 mm

##### Normes

Version CEM	Non
-------------	-----

##### Équipement

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

##### Connectivité

Type de montage	Modulable
-----------------	-----------

##### Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Oui
-------------------------------------	-----

##### Installation, montage

Convient au montage au sol	Oui
----------------------------	-----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	Classe I

##### Matière

Matière	Acier
Finition	Mat

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui