



G4440ANTH

Steckdose 2-fach drehbar Stecktechnik Wieland halogenfrei C-Profil anthrazit

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
-------	-----------

RAL Nummer	7021
------------	------

Abmessungen

Höhe	50 mm
------	-------

Breite	120 mm
--------	--------

Tiefe	61 mm
-------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wieland GST 18
-----------------------	----------------

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung Anreiñbar Schnappbefestigung
------------	---

Zubehör

Vorbestückt mit	Steckdose
-----------------	-----------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------