



WH27120404C



#### kallysto.pro UP komplett: Leuchtschalter S6 Anthrazit

##### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7024
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

##### Abmessungen

Abmessungen	94 x 94 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

##### Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung
Schaltart/Variante	Zwischenschalter

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----