



WH11583306A



**basico: Prise type 13 avec affichage d'état avec face pour combinaison Orange**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Orange
Code RAL	2004
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

#### Dimensions

Hauteur	46 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	44.2 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36.7 mm
Profondeur de montage	7.5 mm

#### Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne de connexion
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement à fiche
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Sans

#### Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

#### Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans marquage

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----